Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.064.4153.6

# Connettori RST20I6S S1 YR2 TB04



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 96.064.4153.6 |
| EAN | 4049088423789 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | Conduttori con 2,5mmq solo senza puntalini |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | |
| Colore della codifica / inserto | Blu turchese |
| Marcatura dei poli | L, N, PE, 1, 2, Ls |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Diametro cavo max. | 14 mm |
| Diametro cavo | 10 mm |
| Sezione cavo rigido | 1,5 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0,2 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0,2 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 25 mm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Spina |

| | |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Classe di infiammabilità | 0,35 kWh |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 71 mm |
| larghezza | 34,6 mm |
| Altezza | 63,8 mm |


## Accessori


| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 99.591.0000.7 | Coperchio per spine SW | |
| Z5.569.5353.1 | Coperchio per spine SW | |

## Montaggio


| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 96.061.4153.6 | Connettori RST20I6S B1 ZR2 TB04 | |
| 9L.061.4153.6 | Connettori RST20I6S 11 ZR2 TB04 | |
| 96.061.6053.6 | Connettore da pannello RST20I6S B1 M00V TB04 | |
| 9L.061.6053.6 | Connettore da pannello RST20I6S 11 M00V TB04 | |
| 96.061.6153.6 | Connettore da pannello RST20I6S B1 M03V TB04 | |
| 9L.061.6153.6 | Connettore da pannello RST20I6S 11 M03V TB04 | |
| 96.063.6053.6 | Connettore da pannello RST20I6S B1 M90V TB04 | |
| 96.063.6253.6 | Connettore da pannello RST20I6S B1 M90V TB04 | |
| 96.065.6153.6 | Connettore da pannello RST20I6S B1 M13V TB04 | |
| 96.061.6253.6 | Connettore da pannello RST20I6S B1 M01V TB04 | |
| 9L.061.6253.6 | Connettore da pannello RST20I6S 11 M01V TB04 | |


Disegno tecnico









Auslieferungszustand
/delivery status





| Teile-Nr./ Part no. | Typ/ Type | | Kodierung/ coding |
|---|---|---|---|
| 96.074.4153.0 | RST20I7S S1 YR2 | GL |  |
| 96.074.4153.1 | RST20I7S S1 YR2 | SW | |
| 96.074.4153.9 | RST20I7S S1 YR2 | BL07 |  |
| 96.064.4153.6 | RST20I6S S1 YR2 | TB04 |  |
| 96.074.4153.6 | RST20I7S S1 YR2 | TB04 |  |

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 16.11.2017 | Hollet |
| geprüft checked | | |
| Normgeor. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 96.074.4153.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| a | 14.05.2018 / | |

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST20I

Bennenung/Title:

# ST_SCHRAUBE

ohne Drahtschutz

male, screw connection without wire protection