Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.050.1250.4

Distributori RST16I5V 2P1 TGVGL BR

RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo 1, 2, 3, 4, 5, Colore della codifica / inserto marrone segnale, Codifica numero R



Nr. Art.	46.050.1250.4
EAN	4049088335211
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura del polo	1, 2, 3, 4, 5
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	8002

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Box di distribuzione compatto

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,262 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	69,5 mm
larghezza	36,5 mm
Altezza	60 mm





Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.562.5853.1	mounting panel für RST 16 VB SW	RST16i2...5 piastra di montaggio per blocco di distribuzione, colore ner
06.563.9053.1	Coperchio per prese SW	
06.563.9153.1	Coperchio per prese SW	
06.563.9253.1	Coperchio per spine SW	
06.563.9353.1	Coperchio per spine SW	


Montaggio





Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.051.4550.4	Connettori RST16I5 S B1 ZT6S L BR	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale
46.052.4550.4	Connettori RST16I5 S S1 ZT6S L BR	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 5, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale

Disegno tecnico


Kodierung /coding	Ansicht /view	Kodierung /coding	Ansicht /view
	46.050.1253.0/1		46.050.1250.4
C1		C3	
	46.050.1253.6		46.050.1253.9
C2		C4	





Kodierung /coding	Ansicht /view	Kodierung /coding	Ansicht /view
	46.050.1253.0/1		46.050.1250.4
C1		C3	
	46.050.1253.6		46.050.1253.9
C2		C4	

1:2



Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /color	Kodierung /coding
46.050.1253.0	RST16I5V 2P1 TGVG GL	lichtgrau/light grey	C1
46.050.1253.1	RST16I5V 2P1 TGVG SW	schwarz/black	C1
46.050.1253.6	RST16I5V 2P1 TGVGA TB	Türkisblau/turquoise blue	C2
46.050.1250.4	RST16I5V 2P1 TGVGL BR	signalbraun/signal brown	C3
46.050.1253.9	RST16I5V 2P1 TGVGH BL	lichtblau/light blue	C4

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	28.06.16	Hollet
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.050.1253.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST16I5V
2P1 TGVG...

Bennenung/Title:

VERTEILERBLOCK

RST16I5 / 1x Eingang, 2x Ausgang / ohne Flansch
distributor RST16I5 / 1x input, 2x output

Hollet_46_050_1253_013K-AA-dwg1_main_2 CADW3026 Hollet 2016-06-28T08:35:01 1.000

QU-MEE-01/14 a

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mit /C gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

With /C marked dimensions are only valid for internal use