Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.051.4553.9

Connettori RST16I5 S B1 ZT6S H BL

RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro



Nr. Art.	46.051.4553.9
EAN	4049088268694
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu chiaro
Marcatura del polo	1, 2, 3, 4, 5
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5012

Dati di connessione

Diametro cavo max.	13 mm
Diametro cavo	7,1 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	25 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,174 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	81 mm
larghezza	24,9 mm
Altezza	24,9 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.9053.1	Coperchio per prese SW	
06.563.9153.1	Coperchio per prese SW	

Montaggio


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.052.5053.9	Connettore da pannello RST16I5 S S1 M03 H BL	RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M20,2, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
46.050.0153.9	Distributori RST16I5B 3P1 F G V BL	RST® MINI Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 1, 2, 3, 4, 5, Colore della codifica / inserto Blu chiaro, Codifica numero RAL/in

Disegno tecnico

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Kodierung/
coding



C1



C2


C3


C4

Auslieferungszustand/
delivery condition





Bestellnummer/ order number	Typ/type	Kodierung/ coding	Farbe/color
46.051.4553.9	RST1615 S B1 ZT6S H BL	C4	lichtblau/ light blue
46.051.4550.4	RST1615 S B1 ZT6S L BR	C3	signalbraun/signal brown
46.051.4553.6	RST1615 S B1 ZT6S A TB	C2	türkisblau/turquoise blue
46.051.4553.1	RST1615 S B1 ZT6 SW	C1	schwarz/black
46.051.4553.0	RST1615 S B1 ZT6 GL	C1	lichtgrau/light grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	01.09.2014	Treschan
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.051.4553.0 13K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	03.04.2019 /
Änderung / Revision	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Bennenung/Title

BUCHSENTEIL

mit Zugentlastung, 5-polig
female connector with strain relief 5 poles