Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.452.0560.6

Cavo preconfezionato RST16I5KSBS 15H 05TB04

RST® MINI Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese



Nr. Art.	46.452.0560.6
EAN	4049088296444
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	7,2 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu turchese
Marcatura del polo	L, N, PE, 1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di cavo	H05Z1Z1-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	9,8 mm
Diametro cavo max.	10,4 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Spina

Schermato	No


Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	sì
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,577 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	0,5 m

Disegno tecnico



Kodierung/*coding* C2
250V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) excample (colour: turquoise blue)	Typ type
46.452.XX60.6	XX in dm-steps	46.452.1060.6 = 10dm/L= 1000mm	RST1615KSBS 15H 10TB04
UM.452.XX60.6	XX in m-steps	UM.452.1060.6 = 10m/L= 10000mm	RST1615KSBS 15H X10TB04

ⓐ

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
Additional data see CATALOG or eCatalog

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	16.12.2014	Treschan
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.452.1060.6 01K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a.	13.02.2017 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST1615 KSBS 15H .. TB04

Benennung/Title:
KONFEKT.LEITUNG
Buchse-Stecker, Schraubanschluss o. DS, halogenfrei
screw connection, halogenfree, 1,5mm²

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.