

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.453.0533.1

Cavo preconfezionato RST16I5KSB- 25G 05SW07

RST® MINI Cavo di connessione, Presa - Terminale libero,
Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente
nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe di infiammabilità
Eca, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 2,5
mm², Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	46.453.0533.1
EAN	4049088604683
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...
------	--

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	4,17 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	3, N, PE, 2, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H07RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	13,5 mm
Diametro cavo max.	13,9 mm
Tipo di cavo	Presca - terminale libero

Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Terminale libero
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,731 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	0,5 m
------------------	-------

