Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.452.20D3.1

Cavo preconfezionato RST16I5KSB- 15D 20SW

RST® MINI Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Dca s1 d2 a1, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	46.452.20D3.1
EAN	4049088533051
Quantità per ordine	20 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	23,55 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	3, N, PE, 2, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05Z1Z1-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	9,8 mm
Diametro cavo max.	10,4 mm
Tipo di cavo	Presa - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Presa

Esecuzione lato 2	Terminale libero
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	sì
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	1,171 kWh/St
Classe di infiammabilità	Dca s1 d2 a1

Dimensioni

Lunghezza totale	2 m