Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.052.4553.6

Connettori RST16I5 S S1 ZT6S A T

RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 5, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto Blu turchese



Nr. Art.	46.052.4553.6
EAN	4049088269226
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu turchese
Marcatura del polo	L, N, PE, 1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5018

Dati di connessione

Diametro cavo max.	13 mm
Diametro cavo	7,1 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	25 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,145 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	74 mm
larghezza	24 mm
Altezza	24 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.9253.1	Coperchio per spine SW	
06.563.9353.1	Coperchio per spine SW	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.051.5053.6	Connettore da pannello RST16I5 S B1 M03 A TB	RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M20,2, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese
46.452.1000.6	Cavo preconfezionato RST16I5KSBS 15P 10TB04	RST® MINI Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese
46.050.0153.6	Distributori RST16I5B 3P1 F G V TB	RST® MINI Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo L, N, PE, 1, 2, Colore della codifica / inserto Blu turchese, Codifica numero RAL

Disegno tecnico



Bestellnummer/ order number	Typ/type	Kodierung/coding	Farbe/color
46.052.4553.9	RST16i5 S S1 ZT6S H BL	C4	lichtblau/light blue
46.052.4550.4	RST16i5 S S1 ZT6S L BR	C3	signalbraun/signal brown
46.052.4553.6	RST16i5 S S1 ZT6S A TB	C2	türkisblau/turquois blue
46.052.4553.1	RST16i5 S S1 ZT6 SW	C1	schwarz/black
46.052.4553.0	RST16i5 S S1 ZT6S GL	C1	lichtgrau/light grey

Toleranz System Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: %

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	01.09.2014	Treschan
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.052.4553.013K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	05.10.2016	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST16

Bennenung/Title: Steckerteil

mit Zugentlastung, 5-polig, male connector with strain relief, 5 poles

QU-MEE-01/14 a