Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.052.4153.0

Connettori RST16I5 S S1 ZT5 GL

RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 5, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 10 - 14,5 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro



Nr. Art.	46.052.4153.0
EAN	4049088255779
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Grigio chiaro
Marcatura del polo	3, N, PE, 2, 1
Colore della custodia con serracavo	Grigio chiaro
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7035

Dati di connessione

Diametro cavo max.	14,5 mm
Diametro cavo	10 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	25 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,171 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

larghezza	27 mm
Altezza	27 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.9253.0	Coperchio per spine GL	
06.563.9353.0	Coperchio per spine GL	


Montaggio


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.051.5053.0	Connettore da pannello RST16I5 S B1 M03 GL	RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M20,2, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
46.050.1253.0	Distributori RST16I5V 2P1 TGVG GL	RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo 3, N, PE, 2, 1, Codifica meccanica sì, Colore della codifica / inserto Grigio chi

Disegno tecnico



Auslieferungszustand/
delivery condition





46.052.4153.9	RST1615S S1 ZW4S H	BL	C4	**lichtblau** /light blue
46.052.4150.4	RST1615S S1 ZW4S L	BR	C3	**signalbraun** /signal brown
46.052.4153.6	RST1615S S1 ZW4S A	TB	C2	**türkisblau** /turquoise blue
46.052.4153.1	RST1615S S1 ZW4	SW	C1	**schwarz** /black
46.052.4153.0	RST1615S S1 ZW4	GL	C1	**lichtgrau** /light grey
Bestellnummer /Order number	Typ /Type		Kodierung /Coding	Farbe /Colour

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzsystem ISO 14405Ⓔ/Tolerance system ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		13.02.	Winkler
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 46.052.4153.0 13K
Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

STECKERTEIL

mit Zugentlastung, 5 polig
male connector with strain relief, 5 poles

QU-MEE-01/14 -

46052415301 3K_2 CADW3028 Tresch on 2014-04-01 07:41:53 1:000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document as well as the communication of its contents is not permitted unless expressly authorized. Offenders are liable for damages. All rights reserved.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ✓ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ✓ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig