Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.050.1251.4

Distributori RST16I4V 2P1 TGVGL BR

RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 4, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo 1, 2, 3, 4, Colore della codifica / inserto marrone segnale, Codifica numero RAL/



Nr. Art.	46.050.1251.4
EAN	4049088335259
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura del polo	1, 2, 3, 4
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	8002

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Box di distribuzione compatto

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,262 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	69,5 mm
larghezza	36,5 mm
Altezza	60 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.562.5853.1	mounting panel für RST 16 VB SW	RST16i2...5 piastra di montaggio per blocco di distribuzione, colore ner
06.563.9053.1	Coperchio per prese SW	
06.563.9153.1	Coperchio per prese SW	
06.563.9253.1	Coperchio per spine SW	
06.563.9353.1	Coperchio per spine SW	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.051.4551.4	Connettori RST16I5/4S B1 ZT6S L BR	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale
46.052.4551.4	Connettori RST16I5/4S S1 ZT6S L BR	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 4, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale