Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.030.1253.9

# Distributori RST16I3V 2P1 TGVGH BL

RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo 1, 2, 3, Colore della codifica / inserto Blu chiaro, Codifica numero RAL/inserto



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 46.030.1253.9 |
| EAN | 4049088335303 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Blu chiaro |
| Marcatura del polo | 1, 2, 3 |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 5012 |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di fissaggio | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tipo di box di distribuzione | Box di distribuzione compatto |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0,181 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| larghezza | 29 mm |
| Altezza | 55 mm |


## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 06.562.5853.1 | mounting panel für RST 16 VB SW | RST16i2...5 piastra di montaggio per blocco di distribuzione, colore ner |
| 06.563.8653.1 | Coperchio per prese SW | |
| 06.563.8753.1 | Coperchio per prese SW | |
| 06.563.8853.1 | Coperchio per spine SW | |
| 06.563.8953.1 | Coperchio per spine SW | |

## Montaggio

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 46.031.4553.9 | Connettori RST16I3 S B1 ZT4S H BL | RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro |
| 46.032.4553.9 | Connettori RST16I3 S S1 ZT4S H BL | RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro |

Disegno tecnico




| ⓐ | Teile-Nr. /part-no. | Typ /type | Farbe /colour | Kodierung /coding |
|---|---|---|---|---|
| | 46.030.1253.0 | RST16I3V 2P1 TGVG GL | lichtgrau/light grey | C1 |
| | 46.030.1253.1 | RST16I3V 2P1 TGVG SW | schwarz/black | C1 |
| | 46.030.1255.7 | RST16I3V 2P1 TGVG GN | laubgrün/leafgreen | C2 |
| | 46.030.1250.4 | RST16I3V 2P1 TGVGL BR | signalbraun/signal brown | C3 |
| | 46.030.1253.9 | RST16I3V 2P1 TGVGH BL | lichtblau/light blue | C4 |
| | 46.030.1250.6 | RST16I3V 2P1 TGVGA TB | türkisblau/turquoise blue | C5 |

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Off./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 29.02.2016 | Hollet F. |
| geprüft checked | | |
| Normgeor. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No. 46.030.1253.0 13K

Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| a. | 09.11.2016 / |

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type RST16I3V 2P1 TGVG...

Bennenung/Title

# VERTEILERBLOCK

RST16I3 / 1x Eingang 2x Ausgang / ohne Flansch
distributor RST16I3 / 1x input 2x output