Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.030.1253.0

Distributori RST16I3V 2P1 TGVG GL

RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo L, N, PE, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro, Codifica numero RAL/inse



Nr. Art.	46.030.1253.0
EAN	4049088335266
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Grigio chiaro
Marcatura del polo	L, N, PE
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	7035

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Box di distribuzione compatto

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,181 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	60 mm
larghezza	29 mm
Altezza	55 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.562.5853.0	mounting panel für RST16 VB LG	RST16i2...5 piastra di montaggio per blocco di distribuzione, colore grigio chiaro
06.563.8653.0	Coperchio per prese GL	
06.563.8753.0	Coperchio per prese GL	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.031.4553.0	Connettori RST16I3 S B1 ZT4 GL	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
46.032.4553.0	Connettori RST16I3 S S1 ZT4 GL	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro

Disegno tecnico



ⓐ	Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /colour	Kodierung /coding
	46.030.1253.0	RST16I3V 2P1 TGVG GL	lichtgrau/light grey	C1
	46.030.1253.1	RST16I3V 2P1 TGVG SW	schwarz/black	C1
	46.030.1255.7	RST16I3V 2P1 TGVG GN	laubgrün/leafgreen	C2
	46.030.1250.4	RST16I3V 2P1 TGVGL BR	signalbraun/signal brown	C3
	46.030.1253.9	RST16I3V 2P1 TGVGH BL	lichtblau/light blue	C4
	46.030.1250.6	RST16I3V 2P1 TGVGA TB	türkisblau/turquoise blue	C5

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Off./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	29.02.2016	Hollet F.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. 46.030.1253.0 13K

Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a.	09.11.2016 /

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type RST16I3V 2P1 TGVG...

Bennenung/Title

VERTEILERBLOCK

RST16I3 / 1x Eingang 2x Ausgang / ohne Flansch
distributor RST16I3 / 1x input 2x output