Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.433.2003.1

Cavo preconfezionato RST16I3KSB- 25P 20SW03

RST® MINI Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	46.433.2003.1
EAN	4049088603778
Quantità per ordine	25 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	14,43 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	9,7 mm
Diametro cavo max.	11,2 mm
Tipo di cavo	Presa - terminale libero

Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Terminale libero
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	1,277 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	2 m