Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.030.1354.4

Distributori RST16I2V 2R1 TGVGL BR

RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo 1, 2, Colore della codifica / inserto marrone segnale, Codifica numero RAL/insert



Nr. Art.	46.030.1354.4
EAN	4049088536885
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura del polo	1, 2
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	8002

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Box di distribuzione compatto

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,18 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	60 mm
larghezza	29 mm
Altezza	55 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.562.5853.1	mounting panel für RST 16 VB SW	RST16i2...5 piastra di montaggio per blocco di distribuzione, colore ner
06.563.8653.1	Coperchio per prese SW	
06.563.8753.1	Coperchio per prese SW	
06.563.8853.1	Coperchio per spine SW	
06.563.8953.1	Coperchio per spine SW	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.031.4551.4	Connettori RST16I3/2S B1 ZT4S L BR	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale
46.032.4551.4	Connettori RST16I3/2S S1 ZT4S L BR	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale
46.422.1032.4	Cavo preconfezionato RST16I2KSBS 15 L10BR	RST® MINI Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale
46.031.4951.4	Connettori RST16I3/2S B1 ZT4S L BR	RST® MINI Connettori, dritto, per cavo con profilo AS-i, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 4 - 10 mm, Cavo profilo AS-i, Colore della codifica / inserto marrone segnale
46.032.4951.4	Connettori RST16I3/2S S1 ZASS B BR	RST® MINI Connettori, dritto, per cavo con profilo AS-i, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 4 - 10 mm, Cavo profilo AS-i, Colore della codifica / inserto marrone segnale

Disegno tecnico



Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /colour	Kodierung /coding
46.030.1355.7	RST1613 Seriell	laubgrün/leafgreen	C2
46.030.1355.4	RST1613 Seriell	signalbraun/signal brown	C3
46.030.1354.7	RST1612 Seriell	laubgrün/leafgreen	C2
46.030.1354.4	RST1612 Seriell	signalbraun/signal brown	C3

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	14.03.2019	WOM
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 46.030.1355.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type: RST16

Bennenung/Title: VERTEILERBLOCK_RST1613 Seriell

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a.	23.04.2019 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.