Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.422.5034.1

Cavo preconfezionato RST16I2KS-S 15 50SW

RST® MINI Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	46.422.5034.1
EAN	4049088345524
Quantità per ordine	15 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	57,75 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura dei poli	L, N
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H07RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	8,5 mm
Diametro cavo max.	9,7 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero

Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No


Materiale


Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	3,181 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	5 m

Disegno tecnico





Weitere Daten siehe Katalog/
further data see catalog

Farbe/colour	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Kodierung/coding C1
250V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
46.422.XX34.1	XX in dm-Schritten	46.422.1034.1 = 10dm/L= 1000mm	RST1612KS-S 15 10SW
46.422.XX34.0	XX in dm-steps	46.422.1034.0	RST1612KS-S 15 10GL

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	16.06.2015	Treschan
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 46.422.1034.0 01K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type RST1612 KS-S 15..

Bennenung/Title
KONFEKT_LEITUNG
Stecker - freies Ende, Schraubanschluss
pre assembled cable, male-free end, screw connection

Treschan_46_422_1034_001K-AA-dwg1_main_1 CADW3028 Treschan 2016-06-17T12:47:44 1.000

QU-MEE-01/14 a

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.