

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.422.5033.1

Cavo preconfezionato RST16I2KSB- 15 50SW

RST® MINI Cavo di connessione, Presa - Terminale libero,
Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente
nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 5 m,
Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica /
inserto Nero



Nr. Art.	46.422.5033.1
EAN	4049088345517
Quantità per ordine	15 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...
------	--

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	57,75 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	L, N
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	1,5 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H07RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	8,5 mm
Diametro cavo max.	9,7 mm
Tipo di cavo	Preso - terminale libero

Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Terminale libero
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	3,199 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	5 m
------------------	-----

A

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

B

C


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D

E

F


X
M 2:1



leer/ empty
Pol geschlossen/ pole closed

Buchse mit Zugentlastung
female connector with strain relief
Farbe siehe Tabelle
colour see table

X →



ca. 71,1

H07RN-F2X1,5
schwarz/black

 $L \pm 3\%$

Gesamtlänge/total length

2x ultraschallverdichtet
ultrasonically welded

Weitere Daten siehe Katalog/
further data see catalog

Farbe/colour	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Kodierung/coding C1
250V/16A

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)		Typ type		
46.422.XX33.1		XX in dm-Schritten	46.422.1033.1 = 10dm/L= 1000mm		RST1612KSB- 15 10SW		
46.422.XX33.0			46.422.1033.0		RST1612KSB- 15 10GL		
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
Werkstoff / Material Maßstab / Scale %		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
		gezeichnet drawn		16.06.2016 Treschan			
		geprüft checked		Normgepr. Stand check			
Vol. --- mm ³		Öfl./Surf. --- mm ²		Ersatz für / Replacement for:			
				Type		Benennung/Title	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		RST1612		KONFEKT-LEITUNG	
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com				Buchse - freies Ende, Schraubanschluss ohne DS female-free end, screw connection without wire protection	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.