Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.030.1254.1

Distributori RST16I2V 2P1 TGVG SW

RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo L, N, Colore della codifica / inserto Nero, Codifica numero RAL/inserto portacont



Nr. Art.	46.030.1254.1
EAN	4049088335334
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	L, N
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	9005

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Box di distribuzione compatto

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,195 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	60 mm
larghezza	29 mm
Altezza	55 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.562.5853.1	mounting panel für RST 16 VB SW	RST16i2...5 piastra di montaggio per blocco di distribuzione, colore ner
06.563.8653.1	Coperchio per prese SW	
06.563.8753.1	Coperchio per prese SW	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.031.4554.1	Connettori RST16I3/2S B1 ZT4 SW	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Nero
46.032.4554.1	Connettori RST16I3/2S S1 ZT4 SW	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Nero

Disegno tecnico



Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
			gezeichnet drawn	29.02.16	Hollet	T 46.030.1254.0 13K	
		Maßstab / Scale 1:1	geprüft checked				
			Normgeor. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm	
		Vol.. --- mm³	Ofl./Surf. --- mm²	Ersatz für / Replacement for:			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	wieland www.wieland-electric.com		Type RST1612V 2P1 TGVG...		Bennenung/Title VERTEILERBLOCK für RST1612	
Änderung / Revision							