Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.243.0030.0

Luminaria RST 230V AC 2x3W 1U



Artículo Nº	83.243.0030.0
EAN	4049088548826
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Método de montaje	Pared y techo
Material de la carcasa	Poliamida
Color de la carcasa	Negro
Sistema de cableado	Circuito continuo / Circuito separado
Classe de protección	II
Conexión de la fuente de alimentación	

Datos técnicos

Tensión nominal	230 V
Tensión mínima de entrada	200 V
Tensión máx. de entrada	250 V
Corriente nominal	0,4 A
Potencia de la lámpara	6 W
Tipo de tensión	CA
Potencia luminosa	500 lm
	neutralweiß 3300 bis 5300 K
	5000 K
Grado de protección (IP)	IP65
Modo	Operación contínua
Protección contra polaridad inversa	Sí
Caracterización iluminación de emergencia	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta máx.	50 °C
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	70 °C
Normativas	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

Dimensiones

Longitud	153 mm
Anchura	104 mm
Altura	75,7 mm


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.564.4453.1	Tapón para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
Z5.564.4553.1	Tapón para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
05.560.3419.0	Grapa de montaje Podis LED	
G0.500.2041.5	Grapa de montaje RST BOX	

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
96.031.4053.1	Conector RST20I3S B1 ZR1 SW	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Negro
96.032.4053.1	Conector RST20I3S S1 ZR1 V SW	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Negro

Dibujo técnico



Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2019	Tag/ Date	Name
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	06.06.	Koetzner
	geprüft checked		
	Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.243.0030.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 046501__01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification
Änderung/ Revision	wieland www.wieland-electric.com		PODIS LED RST 230V AC 2x3W 1U

83_243_0030_001K CADW4033 Koetzner 2019-06-07T08:15:31 1.000