Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.240.0030.0

Luminaria RST 24V DC 5W



Artículo Nº	83.240.0030.0
EAN	4049088111006
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Método de montaje	Pared y techo
Material de la carcasa	Poliamida
Color de la carcasa	Gris claro
Sistema de cableado	Circuito continuo / Circuito separado
Classe de protección	II
Conexión de la fuente de alimentación	

Datos técnicos

Tensión nominal	24 V
Tensión mínima de entrada	15 V
Tensión máx. de entrada	30 V
Corriente nominal	0,2 A
Potencia de la lámpara	4,9 W
Tipo de tensión	CC
Potencia luminosa	450 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	5700 K
Grado de protección (IP)	IP65
Modo	Corriente constante
Fusible	0.5A / 60V reinicio
Protección contra polaridad inversa	Sí
Caracterización iluminación de emergencia	ja
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta máx.	70 °C
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	70 °C
Normativas	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

Dimensiones

Longitud	160 mm
Anchura	104 mm
Altura	96 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
96.222.1002.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315PL 10BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.2002.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315PL 20BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 2 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.3002.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315PL 30BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.4002.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315PL 40BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.5002.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315PL 50BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.6002.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315PL 60BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 6 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.7002.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315PL 70BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 7 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.8002.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315PL 80BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.1032.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315 L 10BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.2032.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315 L 20BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 2 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.3032.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315 L 30BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.4032.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315 L 40BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.5032.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315 L 50BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.6032.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315 L 60BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 6 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.7032.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315 L 70BR0	RST20i3/2 cable de conexión hembra - macho, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable H07RN-F, longitud 7.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.8032.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315 L 80BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.1092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315OL 10BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.2092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315OL 20BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 2 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.3092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315OL 30BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.4092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315OL 40BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.5092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315OL 50BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón

96.222.6092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315OL 60BR0	RST20i3/2 cable de conexión hembra - macho, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 6.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.7092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315OL 70BR0	RST20i3/2 cable de conexión hembra - macho, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 7.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.8092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS315OL 80BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.1092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS325OL 10BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.2092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS325OL 20BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 2 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.3092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS325OL 30BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 3 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.4092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS325OL 40BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 4 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.5092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS325OL 50BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.6092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS325OL 60BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 6 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.7092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS325OL 70BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 7 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.8092.4	Cable de conexión RST20I2K1BS325OL 80BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 8 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.1007.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315PL 10BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.2007.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315PL 20BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 2 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.3007.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315PL 30BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.4007.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315PL 40BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.5007.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315PL 50BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.6007.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315PL 60BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 6 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.7007.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315PL 70BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 7 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.8007.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315PL 80BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.1037.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315 L 10BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.2037.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315 L 20BR0	RST20i3/2 cable de conexión hembra - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable H07RN-F, longitud 2.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.3037.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315 L 30BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.4037.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315 L 40BR0	RST20i3/2 cable de conexión hembra - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable H07RN-F, longitud 4.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.5037.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315 L 50BR0	RST20i3/2 cable de conexión hembra - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable H07RN-F, longitud 5.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.6037.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315 L 60BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 6 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón

96.222.7037.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315 L 70BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 7 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.8037.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315 L 80BR0	RST20i3/2 cable de conexión hembra - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable H07RN-F, longitud 8.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.1097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315OL 10BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.2097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315OL 20BR0	RST20i3/2 cable de conexión hembra - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 2.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.3097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315OL 30BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.4097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315OL 40BR0	RST20i3/2 cable de conexión hembra - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 4.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.5097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315OL 50BR0	RST20i3/2 cable de conexión hembra - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 5.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.6097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315OL 60BR0	RST20i3/2 cable de conexión hembra - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 6.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.7097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315OL 70BR0	RST20i3/2 cable de conexión hembra - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 7.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.8097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315OL 80BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.1097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-325OL 10BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.2097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-325OL 20BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 2 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.3097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-325OL 30BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 3 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.4097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315OL 40BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 4 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.5097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-315OL 50BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.6097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-325OL 60BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 6 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.7097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-325OL 70BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 7 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.8097.4	Cable de conexión RST20I2K1B-325OL 80BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 8 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.1008.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315PL 10BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.2008.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315PL 20BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 2 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.3008.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315PL 30BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.4008.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315PL 40BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.5008.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315PL 50BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.6008.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315PL 60BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 6 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.7008.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315PL 70BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 7 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón

96.222.8008.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315PL 80BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.1038.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315 L 10BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.2038.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315 L 20BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 2 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.3038.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315 L 30BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.4038.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315 L 40BR0	RST20i3/2 cable de conexión macho - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable H07RN-F, longitud 4.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.5038.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315 L 50BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.6038.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315 L 60BR0	RST20i3/2 cable de conexión macho - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable H07RN-F, longitud 6.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.7038.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315 L 70BR0	RST20i3/2 cable de conexión macho - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable H07RN-F, longitud 7.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.8038.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315 L 80BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.1098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315OL 10BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.2098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315OL 20BR0	RST20i3/2 cable de conexión macho - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 2.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.3098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315OL 30BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.222.4098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315OL 40BR0	RST20i3/2 cable de conexión macho - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 4.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.5098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315OL 50BR0	RST20i3/2 cable de conexión macho - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 5.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.6098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315OL 60BR0	RST20i3/2 cable de conexión macho - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 6.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.7098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315OL 70BR0	RST20i3/2 cable de conexión macho - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 7.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.222.8098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S315OL 80BR0	RST20i3/2 cable de conexión macho - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 8.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón
96.223.1098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S325OL 10BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.2098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S325OL 20BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 2 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.3098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S325OL 30BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 3 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.4098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S325OL 40BR0	RST20i3/2 cable de conexión macho - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 20A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 4.0m, sección del conductor 2.5mm², color de la codificación señal marrón
96.223.5098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S325OL 50BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.6098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S325OL 60BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 6 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.7098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S325OL 70BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 7 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
96.223.8098.4	Cable de conexión RST20I2K1-S325OL 80BR0	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 8 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón

05.560.3419.0	Grapa de montaje Podis LED	
G0.500.2041.5	Grapa de montaje RST BOX	