Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.242.0046.0

Luminaria RST 120V DC 5W STD M



Artículo Nº	83.242.0046.0
EAN	4049088561849
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

c UL US LISTED

Datos técnicos

Datos generales

Método de montaje	Pared y techo
Material de la carcasa	Poliamida
Color de la carcasa	Negro
Sistema de cableado	Circuito continuo / Circuito separado
Classe de protección	II
Conexión de la fuente de alimentación	

Datos técnicos

Tensión nominal	120 V
Tensión mínima de entrada	19,2 V
Tensión máx. de entrada	120 V
Corriente nominal	
Potencia de la lámpara	5 W
Tipo de tensión	CC
Potencia luminosa	450 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	6000 K
Grado de protección (IP)	IP65
Modo	Operación contínua
Fusible	2A / 125 VDC
Protección contra polaridad inversa	Sí
Caracterización iluminación de emergencia	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta máx.	50 °C
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	70 °C
Normativas	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22


Dimensiones

Longitud	180 mm
Anchura	130 mm
Altura	85 mm

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
46.031.4556.7	Conector BUCHSENTEIL+ZE RST16I3/2S B1 ZT4 S GN	RST® MINI Conector, Recto, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Verde

Dibujo técnico



Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
83.242.0046.0	RST 120VDC 5W STD M
83.242.1046.0	RST 120VDC 5W EMR M

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD-Drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: / Sheet:

Werkstoff/ Material

Maßstab/Scale

2019	Tag/ Date	Name
gezeichnet drawn	18.10.	Koetzner
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.

T 83.242.0046.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 046591__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index | Datum/ Blatt Date/ Sheet

Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification

podis LED

83__242__0046__001K__2 CADW4033 Koetzner 2019-10-21T11:25:47 1.000

Qu - PEE 12/92

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1