Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.456.0153.1

Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M25

Derivador PODIS CON 5G16 para instalación fija como derivador; prensaestopas M25 (disponible como accesorio); 5 polos; valores nominales según IEC 63 A; 690 V; 6kV/3; valores nominales según UL 41 A; 600 V grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido/flexible; diámetro máx. del cableado 18mm; color de carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm



Artículo Nº	75.456.0153.1
EAN	4049088497704
Unidad de embalaje	2 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

c UL us LISTED

Datos técnicos

Datos de conexión

Número de polos	5
Número de posiciones de la borna por polos	1
Tipo de terminación (cable redondo)	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión del bus de energía	conexión por tornillo
Número de salidas	1
Tipo de salida	para prensaestopas M25
Sección del conductor semirígido	1,5 mm² - 16 mm²

Datos técnicos UL/CSA

Tensión Asignada	600 V
Corriente Asignada	41 A
	16 - 6

Datos mecánicos

Material de la carcasa	Poliamida
Color de la carcasa	Negro
Libre de halógenos	Sí
Resistente a UV	Sí
Antivibraciones	IK10
Grado de protección (IP)	IP65
Método de montaje	Montaje en superfície

Datos eléctricos

Tensión Asignada	690 V
Corriente Asignada	63 A
Tipo de tensión de alimentación	CA

Dimensiones

Longitud	243 mm
Anchura de montaje	84 mm
Altura de montaje	80 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.505.0253.1	Tuerca M25 x 1,5	
Z5.507.1453.1	Prensaestopas M25 x 1,5 9 - 16	
Z5.507.1553.1	Prensaestopas M25 x 1,5 13 - 18	
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	