

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 4L.437.2537.8

Cavo preconfezionato RST08I3 KS1- 75 L 25KG

RST® MICRO Cavo di connessione, Presa - Terminale libero,
Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente
nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 2,5 m,
Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Sigillatura longitudinale sì,
Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia



Nr. Art.	4L.437.2537.8
EAN	4049088573934
Quantità per ordine	40 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...
------	--

Generale

Corrente nominale	6 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	2,5 kV
Grado di inquinamento	3
Codifica meccanica	sì
Resistenza di contatto	58,1 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Grigio ghiaia
Marcatura del polo	1, 2, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	0,75 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	6,2 mm
Diametro cavo max.	7 mm
Tipo di cavo	Presca - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione

Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Terminale libero
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,818 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	2,5 m
------------------	-------

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.5053.1	Coperchio per prese SW	


A
Weilengabe sowie Verwiefelung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
genes sheets sind verboten, sowie nicht autorisierte gestrichelt, soll es die
combination of its contents to others without express authorization is prohibited.

C
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IE marked dimensions are only valid for internal use

D
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausreichende Prüfmaße
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F


Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded



H05RN-F 3G0,75
schwarz/black

1 = blau/blue
PE = grün-gelb/green-yellow
2 = braun/brown

Buchsentteil, kieselgrau
female connector, pebble grey



Kodierung/coding C4
~50V/-120V

mit Kontaktabdichtung/with contact seal

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type				
4L.437.XX37.8	XX in dm-Schritten	4L.437.1037.8 = 10dm/L = 1000mm	RST08I3 KS1- 75 L 10KG				
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com				
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:				
		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1					
/		Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index	
/			gezeichnet drawn	26.02.2020			Duetsch T.
/ Maßstab / Scale			geprüft checked				
/ 1:1			Normgepr. Stand check				
/							
/	Vol.	mm³	Dfl./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:		
/							
/		wieland	Type	Benennung/Title			
/			RST08I3	KONFEKT. LEITUNG			
/			Buchse/female - freies Ende/free end				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Schraubausführung/screw connection 0.75mm²					
Änderung / Revision							