Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.252.0153.1

Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH

Derivador con altura reducida PODIS CON 5G6 RST para instalación enchufable con RST20i5; 5 polos; valores nominales según VDE 20A; 690V; valores nominales según UL 20A; 600V; grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx15; color de la carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875; dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 59 mm



Artículo Nº	75.252.0153.1
EAN	4049088467189
Unidad de embalaje	2 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

c UL us LISTED

Datos técnicos

Nota

Nota	Conexión enchufable RST

Datos de conexión

Número de polos	5
Número de posiciones de la borna por polos	1
Tipo de terminación (cable redondo)	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión del bus de energía	conexión por tornillo
Número de salidas	1
Tipo de salida	RST20i5 Hembra

Datos técnicos UL/CSA

Tensión Asignada	600 V
Corriente Asignada	20 A

Datos mecánicos

Color de la carcasa	Negro
Grado de protección (IP)	IP65
Método de montaje	Montaje en superfície

Datos eléctricos

Tensión Asignada	690 V
Corriente Asignada	20 A
Tipo de tensión de alimentación	CA

Dimensiones

Longitud	217 mm
Anchura de montaje	84 mm
Altura de montaje	59 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
99.530.0000.7	Tapón para conectores hembra SW	RST20i5/4 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
Z5.565.9853.1	Tapón para conectores hembra SW	RST20i5/4 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro

06.502.6410.0	Bit TX 15x70	