Ficha técnica de producto

Artículo Nº 00.771.0307.1

Cable plano FL-LSHF 5G16

Cable plano PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; Certificación CPR B2ca-s1a- d1-a1; Amperaje según VDE0298-4 tablas 5 y 6; cable flexible, libre de halógenos; para instalación fija; color negro; Dimensiones W x H: 43 x 11,5 mm



Artículo Nº	00.771.0307.1
EAN	4049088610011
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	Para cantidades inferiores a 500m, se añadirá un cargo en concepto de manipulación.

Datos generales

Aislamiento del núcleo	Poliolefina
Carga calorífica	3,159 kWh/m
Certificación CPR	B2ca s1 d1 a1
Identificación del núcleo	Color
Color de la cubierta exterior	Negro
Material de la cubierta exterior	Poliolefina
Categoría del conductor	Class 5 = flexible
Conductor amarillo/verde	Sí
Radio de curvatura, estático	57,5 mm
Pantalla	No
Número de núcleos	5
Anchura aprox. del cable	48 mm
Altura del cable approx.	11,5 mm
Resistente a UV	Sí
Temperatura mín. de instalación	0 °C
Temperatura máxima de instalación	60 °C
Antivibraciones	IK10

Datos técnicos

Sección nominal	16 mm²
Tensión de alimentación	1 kV
Caída de tensión	2,67 (V/A km)²

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z6.563.7800.0	Cable de conexión PODIS/GESIS	
Z7.432.8053.0	Entrada de cable PODIS 5G16	

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z6.564.7053.1	Tapa final para cable podis 5G16 SW	

Z7.432.8053.0	Entrada de cable PODIS 5G16	
75.450.2253.1	Módulo de alimentación FCS E16 5 SASA M50L SW	
75.453.0053.1	Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST	
75.456.0053.1	Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32	Derivador PODIS CON 5G16 para instalación fija, como alimentador o derivador; prensaestopas M32 (disponible como accesorio); 5 polos; valores nominales según IEC 63 A; 690 V; 6kV/3; valores nominales según UL 41 A; 600 V grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido/flexible; diámetro máx. del cableado 25mm; color de carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm