Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.242.0046.0

Lampada RST 120V DC 5W STD M



Nr. Art.	83.242.0046.0
EAN	4049088561849
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Tipo di montaggio	Parete e soffitto
Materiale della custodia	Poliammide
Colore della custodia	Nero
Tipo di circuito	Circuito continuo / circuito di stand-by
Grado di protezione	II
Attacco alimentazione energia	

Dati tecnici

Tensione nominale	120 V
Min. tensione in ingresso	19,2 V
Max. tensione in ingresso	120 V
Corrente nominale	
Potenza della lampada	5 W
Tipo di tensione	DC
Emissione luminosa	450 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	6000 K
Grado di protezione (IP)	IP65
Modo	Esercizio continuo
Fusibile	2A / 125 VDC
Protezione contro l'inversione di polarità	sì
Indicazione ottica di emergenza	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta max.	50 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
Norme	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22


Dimensioni

Lunghezza	180 mm
larghezza	130 mm
Altezza	85 mm

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.031.4556.7	Connettori BUCHSENTEIL+ZE RST16I3/2S B1 ZT4 S GN	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Verde foglia

Disegno tecnico



Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
83.242.0046.0	RST 120VDC 5W STD M
83.242.1046.0	RST 120VDC 5W EMR M

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD-Drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt:
Sheet:

Maßstab/Scale

Werkstoff/ Material

2019	Tag/ Date	Name
gezeichnet drawn	18.10.	Koetzner
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
T 83.242.0046.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 046591__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index | Datum/ Blatt Date/ Sheet
Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/ Title
Teilespezifikation /
Component specification

podis LED

Qu - PEE 12/92

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

83__242__0046__001K__2 CADW4033 Koetzner 2019-10-21T11:25:47 1.000