

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 00.729.0305.1

Cavo piatto dal modulo base XPE 5G6



Nr. Art.	00.729.0305.1
EAN	4049088360046
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Isolamento conduttore	Copolimero, termopolastico
Carico di infiammabilità	1,99 kWh/m
Marcatura conduttore	Colore
Ritardante di fiamma	according to DIN 60332-1-2
A bassa emissione di fumi sec. EN 50268-2	No
Colore della guaina	Nero
Categoria conduttore	Classe 6 = molto flessibile
Privo di alogeni sec. EN 50267-2-3	si
Conduttore di terra	si
Raggio di piegatura, statico	38 mm
Schermo	No
Numero di conduttori	5
Larghezza cavo circa	43 mm
Altezza cavo ca.	7,5 mm
Resistente all'olio sec. EN 60811-2-1	si
Peso del cavo per km	700 kg
Temperatura min. di installazione	5 °C
Max. temperatura di installazione	50 °C
Min. ambient temperature fixed installation	-25 °C
Min. ambient temperature fixed installation	90 °C

Dati tecnici

Tensione nominale UN	1000 V
Tensione nominale U0	690 V

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z6.563.6053.0	Terminale di chiusura del cavo podis 5G6	
Z6.563.7800.0	Cavo patch PODIS/GESIS	
05.562.3000.0	Clip di fissaggio Befestigungsschelle	
07.432.8100.0	Clip di fissaggio PODIS 5G6 / 5G16	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
75.250.0053.1	Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA M32	
75.252.0053.1	Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA RST20i5	
75.252.0153.1	Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH	
75.256.0053.1	Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA M25	
75.256.0153.1	Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA M25 LH	