Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.040.1334.0

Switch industrial WIENET LMS 16-W

Switch industrial wieNET. 6 Fast Ethernet Puertos 10/100 Mbps Envolvente metálica, Tensión de alimentación redundante de 8,4 a 52,8VDC, Temperatura de funcionamiento -40°C to 75°C



Artículo Nº	83.040.1334.0
EAN	4049088371189
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

c UL US LISTED

Datos técnicos

Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Grado de protección (IP)	IP30
Material de la carcasa	Metal
Gestionable	No
Ethernet	Sí
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	Sí
Gigabit Ethernet	No
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 Fast Ethernet	16
LED de diagnóstico	Energía/Estado de conexión/Datos/Velocidad de datos
10 Gigabit Ethernet	No
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 Gigabit	0
Número de puertos 100 Mbps SC	0
Número de puertos 100 Mbps ST-Ports	0

Datos técnicos

Tipo de tensión	CC
Temperatura mínima de funcionamiento	-40 °C
Temperatura máx. de funcionamiento	75 °C
Alimentación redundante	2 entradas de potencia

Circuito de alimentación

Tipo de tensión	CC
Tensión mínima de funcionamiento	9 V
Tensión máxima de funcionamiento	30 V
Consumo máx. de energía	< 8 W


Dimensiones

Profundidad	84 mm
Anchura	74 mm
Altura	120 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
78.999.4000.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 10 m	

Dibujo técnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2016	Tag/ Date	Name
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	28.09.	Koetzner
	geprüft checked		
	Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.040.1334.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 044621__01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index / Änderung/ Revision	Datum/ Blatt Date/ Sheet	
wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification IP-SWITCH / IP SWITCH wienet LMS 16-W

83__040__1334__001K__2 CADW3072 Koetzner 2016-09-28T08:42:30 1.000