Data sheet del prodotto

Nr. Art. 4L.032.4043.9

# Connettore da pannello RST08i3 S 21 M02H BL

RST® MICRO Connettore da pannello, Standard, diritto, M14, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 8 A, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Blu chiaro



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 4L.032.4043.9 |
| EAN | 4049088482328 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.Positioning realised with flattened threadUtilizzare esclusivamente un componente con tenuta dei contatti, sia presa che spina |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 8 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Codifica meccanica | sì |
| Tensione nominale di tenuta | 2,5 kV |
| Resistenza di contatto | 0,55 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Blu chiaro |
| Marcatura dei poli | 1, 2/N, 3 |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Sezione cavo rigido | 1 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0,2 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 1 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0,22 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Spina |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Attacco filettatura | M14 |
| Direzione plug-in | diritto |

| | |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Sigillato longitudinalmente | sì |
| Spessore della custodia (min.) | 0,5 mm |
| Spessore della custodia (max) | 4 mm |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Classe di infiammabilità | 0 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 21,3 mm |
| larghezza | 19,2 mm |
| Altezza | 19,2 mm |

## Accessori


| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 06.563.5153.1 | Coperchio per spine SW | |
| 06.502.6100.0 | Chiave esagonale RST MICRO SW 0,9 | |
| 06.502.6300.0 | Cacciavite RST MICRO SW 0,9 | |


Disegno tecnico

Gezeichnete Ausführung/drawn version
41.032.4053.1




Auslieferungszustand/
delivery condition






| Teile-Nr. / part-no. | Type | Kodierung / coding |
|---|---|---|
| 41.032.4053.1 | RST08i3 S S1 M02H SW | C1 |
| 4L.032.4053.1 | RST08i3 S 21 M02H SW | |
| 41.032.4043.9 | RST08i3 S S1 M02H BL | C2 |
| 4L.032.4043.9 | RST08i3 S 21 M02H BL | |
| 41.032.4041.4 | RST08i3 S S1 M02HL SG | C3 |
| 4L.032.4041.4 | RST08i3 S 21 M02HL SG | |
| 41.032.4051.8 | RST08i3 S S1 M02HL KG | C4 |
| 4L.032.4051.8 | RST08i3 S 21 M02HL KG | |
| 41.022.4043.1 | RST08i3/2S S1 M02H SW | C1 |
| 4L.022.4043.1 | RST08i3/2S 21 M02H SW | |
| 41.022.4043.9 | RST08i3/2S S1 M02H BL | C2 |
| 4L.022.4043.9 | RST08i3/2S 21 M02H BL | |
| 41.022.4041.4 | RST08i3/2S S1 M02HL SG | C3 |
| 4L.022.4041.4 | RST08i3/2S 21 M02HL SG | |
| 41.022.4041.8 | RST08i3/2S S1 M02HL KG | C4 |
| 4L.022.4041.8 | RST08i3/2S 21 M02HL KG | |

●=Pol nicht bestückt
*/pole not mounted*

Gehäuseausschnitt
*/cut out:*




Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 22.02.2018 | Hollet |
| geprüft / checked | | |
| Normgepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 41.032.4053.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| a | 12.03.2020 / | |

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RSTmicro

Bennenung/Title: STECKERTEIL_GA
male device connector

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.