

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 4L.437.4030.1

Cavo preconfezionato RST08I3 KS12 75 40SW

RST® MICRO Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	4L.437.4030.1
EAN	4049088562709
Quantità per ordine	25 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...Utilizzare esclusivamente un componente con tenuta dei contatti, sia presa che spina
------	--

Generale

Corrente nominale	6 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	2,5 kV
Grado di inquinamento	3
Codifica meccanica	sì
Resistenza di contatto	92,3 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	1, PE, 2/N
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	0,75 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di cavo	H05RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	6,2 mm
Diametro cavo max.	7 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Spina

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	1,312 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	4 m
------------------	-----

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.5053.1	Coperchio per prese SW	
06.563.5153.1	Coperchio per spine SW	

