

Ficha técnica de producto

Artículo N° 83.040.1256.0

Switch industrial WIENET UMS 5-C-4G-1SFP-W

Switch industrial wieNET No Gestionado con 4 gigabit (10/100/1000 Mbit/s) and 1 SFP port, versión compacta



Artículo N°	83.040.1256.0
EAN	4049088600968
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Grado de protección (IP)	IP30
Material de la carcasa	Metal
Gestionable	No
Ethernet	Sí
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	Sí
Gigabit Ethernet	Sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 Fast Ethernet	0
LED de diagnóstico	Energía/Estado de conexión/Datos/Velocidad de datos
10 Gigabit Ethernet	No
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 Gigabit	4
Número de puertos 100 Mbps SC	0
Tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
Indicador de estado del LED	PWR1, PWR2, P-Fail, LNK/ACT
Sección del conductor	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Desforrado del conductor	8 mm

Datos técnicos

Tipo de tensión	CC
Temperatura mínima de funcionamiento	-40 °C
Temperatura máx. de funcionamiento	75 °C
Temperatura mín. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	85 °C
Humedad relativa mín.	10 %
Humedad relativa máx.	95 %
Peso neto	450 g

Alimentación redundante	2 entradas de potencia
-------------------------	------------------------


Circuito de alimentación

Tipo de tensión	CC
Tensión mínima de funcionamiento	12 V
Tensión máxima de funcionamiento	48 V
Corriente de entrada máx.	1,5 A
Consumo máx. de energía	< 2,5 W

Dimensiones

Profundidad	95 mm
Anchura	30 mm
Altura	140 mm
Peso	450 g

O



83_040_1256_0_01K_1 CADW5014 Koetzner 2021-02-26T13:16:41 1.000