Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.040.1252.0

Switch industrial WIENET UMS 4-C-2SC-FM

Switch industrial wieNET No Gestionado con 4 fast ethernet (10/100 Mbit/s), 2 Multimode SC Puertos, versión compacta



Artículo Nº	83.040.1252.0
EAN	4049088600951
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

c UL US LISTED

Datos técnicos

Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Grado de protección (IP)	IP30
Material de la carcasa	Metal
Gestionable	No
Ethernet	Sí
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	Sí
Gigabit Ethernet	No
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 Fast Ethernet	4
LED de diagnóstico	Energía/Estado de conexión/Datos/Velocidad de datos
10 Gigabit Ethernet	No
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 Gigabit	0
Número de puertos 100 Mbps SC	2
Tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
Indicador de estado del LED	PWR1, PWR2, P-Fail; LNL/ACT
Sección del conductor	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Desforrado del conductor	8 mm

Datos técnicos

Tipo de tensión	CC
Temperatura mínima de funcionamiento	-10 °C
Temperatura máx. de funcionamiento	60 °C
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	85 °C
Humedad relativa mín.	5 %
Humedad relativa máx.	95 %
Peso neto	700 g

Alimentación redundante	2 entradas de potencia


Circuito de alimentación

Tipo de tensión	CC
Tensión mínima de funcionamiento	12 V
Tensión máxima de funcionamiento	48 V
Corriente de entrada máx.	1,5 A
Consumo máx. de energía	< 6,5 W

Dimensiones

Profundidad	95 mm
Anchura	36,6 mm
Altura	140 mm
Peso	700 g

Dibujo técnico



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2021 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet / drawn: 22.02. Koetzner	83.040.1252.0 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 047351__01K.DCD	Ersatz für/ Replacement for:		
wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification WIENET IP SWITCH UMS 4-C-2SC-FM	
Index / Datum/ Blatt Date/ Sheet Änderung/ Revision			

83_040__1252__0__01K__1 CADW5014 Koetzner 2021-02-26T13:15:09 1.000