Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.050.0003.0

Pannello HMI HMI-ECO-121



Nr. Art.	83.050.0003.0
EAN	4049088531729
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL us LISTED

Dati tecnici

Dati tecnici

Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-20 °C
relative humidity min.	10 %
relative humidity max.	90 %
Grado di protezione (IP)	IP66
Degree of protection (NEMA)	4X
Numero di interfacce HW industrial Ethernet	1
Numero di interfacce HW seriale RS232	1
Numero di interfacce HW seriale RS422	1
Numero di interfacce HW seriale RS485	4
Numero di interfacce HW USB	1
Supporta il protocollo per MODBUS	sì
Norme	EN61000-6-2, EN61000-6-4
Approvazioni	sì
cooling	Raffreddamento naturale con distanza minima di 50 mm dall'ambiente
Shock	X,Y,Z direction, 1G, 30 minutes shock test
Real Time Clock	sì
Battery Backed RAM	sì
Vibrazione	10...55 Hz (IEC60068-2-64)
Certificazione UL	UL61010
Certificazione ROHS	sì
Ethernet Protocols	ADS for TwinCAT3, Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Ethernet IP, u.v.a.
Famiglie di PLC compatibili	Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Wago, Schneider, u.v.a.

Cicli Operativi	≥ 1000000
Power Supply Type	SELV (UL 508, UL 248)
Tipo di font	Taiwanese (traditional Chinese), Japanese (ANK, Kanji), Kyrilic, Korean, Chinese (simp. Chinese), ASCII (Europ front type)

Circuito di alimentazione

Min. tensione di alimentazione nominale DC	21,6 V
Max. tensione nominale di alimentazione con DC	26,4 V
Tipo di tensione	DC
Carico nominale DC	20 W


Dimensioni


Larghezza della parte anteriore	335,4 mm
Altezza della parte anteriore	245,8 mm
Profondità di installazione	58,2 mm
Dimensione larghezza cutout.	302 mm
Dimensione altezza cutout.	228 mm
Peso	2 kg

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
78.999.4000.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 10 m	

Disegno tecnico







Cutout Dimension



Ansicht hinten / back view



Ansicht unten / view below



01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

ja / yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - Drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale

	Tag/Date	Name
2019		
gezeichnet drawn	25.03.	Koetzner

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: - 83.050.0003.0 01K

Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei/ File: 046261_B01K.DCD

Ersatz für / Replacement for: -

ⓑ	03.12.24
ⓐ	19.08.19
Index	Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision	

wieland

Type

Benennung / Title

Teilespezifikation / Component specification

HMI TOUCH PANEL
HMI-ECO-121

2024–12–04 09:34:52 1.000