

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.050.0001.0

Pannello HMI HMI-ECO-070



Nr. Art.	83.050.0001.0
EAN	4049088468742
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Dati tecnici

Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-20 °C
relative humidity min.	10 %
relative humidity max.	90 %
Grado di protezione (IP)	IP66
Degree of protection (NEMA)	4X
Numero di interfacce HW industrial Ethernet	1
Numero di interfacce HW seriale RS232	1
Numero di interfacce HW seriale RS422	1
Numero di interfacce HW seriale RS485	4
Numero di interfacce HW USB	1
Supporta il protocollo per MODBUS	sì
Norme	EN61000-6-2, EN61000-6-4
Approvazioni	sì
cooling	Raffreddamento naturale con distanza minima di 50 mm dall'ambiente
Shock	50 G, 11 Ms, X, Y, Z Direction (EN 60068-2-27)
EMI	FCC Part 15 Class A
Real Time Clock	sì
Battery Backed RAM	sì
Vibrazione	10...55 Hz (IEC60068-2-64)
Certificazione UL	UL61010
Certificazione ROHS	sì
Ethernet Protocols	ADS for TwinCAT3, Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Ethernet IP, u.v.a.

Famiglie di PLC compatibili	Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Wago, Schneider, u.v.a.
Cicli Operativi	≥ 1000000
Power Supply Type	SELV (UL 508, UL 248)
Tipo di font	Taiwanese (traditional Chinese), Japanese (ANK, Kanji), Kyrilic, Korean, Chinese (simp. Chinese), ASCII (Europ front type)

Circuito di alimentazione


Min. tensione di alimentazione nominale DC	21,6 V
Max. tensione nominale di alimentazione con DC	26,4 V
Tipo di tensione	DC
Carico nominale DC	20 W

Dimensioni

Larghezza della parte anteriore	203,8 mm
Altezza della parte anteriore	148,8 mm
Profondità di installazione	37,1 mm
Dimensione larghezza cutout.	191,5 mm
Dimensione altezza cutout.	138 mm
Peso	550 g

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
78.999.4000.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 10 m	



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.					www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com				
© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved		Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich Confidentiality Class: Confidential		ja / yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - Drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
		Werkstoff / Material		2017 gezeichnet drawn	Tag/Date 27.11.	Name Koetzn	Zeichnung Nr. / Drawing No. 83.050.0001.0 01K		Index b
	Maßstab / Scale			Elektronische Freigabe Electronic Release					
							Maße in mm / Dimensions are in mm		
		Datei/ File: 045621_B01K.DCD		Ersatz für / Replacement for: -					
	03.12.24			Type	Benennung / Title				
	13.02.20			Teilespezifikation / Component specification HMI TOUCH PANEL HMI-ECO-070					
	Datum / Blatt Date / Sheet	 wieland							
Änderung / Revision									