Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.242.0040.0

Luminaria RST 120VDC 5W STD



Artículo Nº	83.242.0040.0
EAN	4049088494864
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

c UL us LISTED

Datos técnicos

Datos generales

Método de montaje	Pared y techo
Material de la carcasa	Poliamida
Color de la carcasa	Negro
Sistema de cableado	Circuito continuo / Circuito separado
Classe de protección	II
Conexión de la fuente de alimentación	

Datos técnicos

Tensión nominal	120 V
Tensión mínima de entrada	19,2 V
Tensión máx. de entrada	120 V
Corriente nominal	
Potencia de la lámpara	5 W
Tipo de tensión	CC
Potencia luminosa	450 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	6000 K
Grado de protección (IP)	IP65
Protección contra polaridad inversa	Sí
Caracterización iluminación de emergencia	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta máx.	50 °C
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	70 °C
Normativas	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

Dimensiones

Longitud	153 mm
Anchura	104 mm

Altura	75,7 mm


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.563.8853.1	Tapón para conectores macho SW	
05.560.3419.0	Grapa de montaje Podis LED	
G0.500.2041.5	Grapa de montaje RST BOX	

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
46.031.4556.7	Conector BUCHSENTEIL+ZE RST16I3/2S B1 ZT4 S GN	RST® MINI Conector, Recto, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Verde

Dibujo técnico



Qu - PEE 12/92

Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
83.242.0040.0	RST 120VDC 5W STD
83.242.1040.0	RST 120VDC 5W EMR

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: / First Use:	Blatt: / Sheet:

	2019	Tag/ Date	Name
Werkstoff/ Material	gezeichnet / drawn	18.10.	Koetzner
Maßstab/Scale	geprüft / checked		
	Normgeprüft / Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
T 83.242.0040.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 045671__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index | Datum/ Blatt / Date/ Sheet
Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification

podis LED

83__242__0040__001K__2 CADW4033 Koetzner 2019-10-21T11:16:25 1.000