

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 93.053.6009.0

Cuadro de distribución pequeño WIV GST18I3 20kVA

Sistema gesis® WIV – caja de distribución precableada con alimentación enchufable a través de conector RST50 o de un conector tipo CETAC de 32A para una carga máxima de 20kVA. Las salidas están realizadas por conectores del sistema de instalación GST®18 certificado acorde con la norma IEC 61535. Cada circuito tiene una protección individual, las salidas de 16 A tienen protección diferencial. Se pueden activar o desactivar varias conexiones a través de un interruptor común. Bajo petición, las salidas no desconectables pueden utilizarse para sistemas de iluminación de emergencia o refrigeración. Son también adecuadas para la ampliación de instalaciones existentes y son de muy fácil puesta en marcha. Incluye un cable adaptador de 3m, con clavija tipo CETAC de 32A. en un extremo y conector RST50 en el otro.



Artículo Nº	93.053.6009.0
EAN	4049088461828
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos técnicos

Color de la carcasa	
Condiciones de funcionamiento	
Grado de protección (IP)	IP20
	IP40
Método de montaje	Pared

Salida

Sistema de conexión	GST18
Potencia de salida	20 kVA
	12
	1
	2
	2

Alimentación de corriente

	20 kVA
	32 A
	RST50
	3 m

Dimensiones

Profundidad	155 mm
Anchura	315 mm
Altura	630 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
-------------	------	-------------

92.932.3053.0	Conector GST18I3S S1 ZR1 WS	GST18I3 Conector, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,5 - 10,5 mm, color de codificación Blanco
92.932.3053.1	Conector GST18I3S S1 ZR1 SW	GST18I3 Conector, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,5 - 10,5 mm, color de codificación Negro
92.953.4053.0	Conector GST18I5S B1 ZR1 WS	GST18I5 Conector, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 7 - 13,5 mm, color de codificación Blanco
92.232.1007.1	Cable de conexión GST18I3K1BD 15 10SW	GST18I3 Cable de conexión a red, Hembra - macho CEE 7/4, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
92.232.1007.2	Cable de conexión GST18I3K1BD 15 10WS	GST18I3 Cable de conexión a red, Hembra - macho CEE 7/4, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
92.232.5007.1	Cable de conexión GST18I3K1BD 15 50SW	GST18I3 Cable de conexión a red, Hembra - macho CEE 7/4, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
92.232.5007.2	Cable de conexión GST18I3K1BD 15 50WS	GST18I3 Cable de conexión a red, Hembra - macho CEE 7/4, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
92.232.1000.2	Cable de conexión GST18I3K1BS 15 10WS	GST18I3 Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
92.232.5000.2	Cable de conexión GST18I3K1BS 15 50WS	GST18I3 Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
92.232.1010.1	Cable de conexión GST18I3K1BS 15W 10SW	GST18I3 Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05V2V2-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
92.232.5010.1	Cable de conexión GST18I3K1BS 15W 50SW	GST18I3 Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05V2V2-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
92.257.1000.1	Cable de conexión GST18I5KSBS 15 10SW	GST18I5 Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
92.257.1000.2	Cable de conexión GST18I5KSBS 15 10WS	GST18I5 Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
92.257.5000.1	Cable de conexión GST18I5KSBS 15 50SW	GST18I5 Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
92.257.5000.2	Cable de conexión GST18I5KSBS 15 50WS	GST18I5 Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
99.690.0000.0	Cable de conexión RST50I5 BUCHSE - CEE 3m	

