

Ficha técnica de producto

Artículo N° 75.453.0053.1

Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST



Artículo N°	75.453.0053.1
EAN	4049088582035
Unidad de embalaje	2 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	Para funcionamiento de hasta 32A según VDE / IEC 61984, por favor, tenga en cuenta las curvas de potencia del sistema RST25i5. Lo encontrará dentro del apartado "Descargas"; Se deben excluir las situaciones peligrosas con los circuitos de control de hasta 25A según la VDE / IEC 16535. Cable plano de hasta 63A
------	--

Datos de conexión

Número de polos	5
Número de posiciones de la borna por polos	1
Tipo de terminación (cable redondo)	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión del bus de energía	Conexión enchufable de entrada
Número de salidas	1
Tipo de salida	RST25i5 hembra

Datos técnicos UL/CSA

Tensión Asignada	600 V
Corriente Asignada	20 A

Datos mecánicos

Material de la carcasa	Poliamida
Color de la carcasa	Negro
Libre de halógenos	Sí
Resistente a UV	Sí
Antivibraciones	IK10
Grado de protección (IP)	IP65
Método de montaje	Montaje en superficie

Datos eléctricos

Tensión Asignada	400 V
Corriente Asignada	25 A
Tipo de tensión de alimentación	CA

Dimensiones

Longitud	218 mm
----------	--------

Anchura de montaje	84 mm
Altura de montaje	80 mm

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
99.530.0000.7	Tapón para conectores hembra SW	RST20i5/4 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
Z5.565.9853.1	Tapón para conectores hembra SW	RST20i5/4 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
99.456.0124.0	Cable de conexión RST25i5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 0,5 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón
96.85A.0560.3	Cable de conexión RST25i5KSBS 6HO 05BG03	