

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.452.0053.1

Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST

Módulo de alimentación para cable plano PODIS CON 5G16 RST
alimentación mediante conector rápido RST20i5; 5 polos; valores
nominales según IEC 20A; 400V; valores nominales según UL
20A; 600V; grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing;
Torx 15; color de carcasa negro; posición de montaje cualquiera;
UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm



Artículo Nº	75.452.0053.1
EAN	4049088476990
Unidad de embalaje	2 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	Cable plano de hasta 63A
------	--------------------------

Datos de conexión

Número de polos	5
Número de posiciones de la borna por polos	1
Tipo de terminación (cable redondo)	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión del bus de energía	Conexión enchufable de entrada
Número de salidas	1
Tipo de salida	RST20i5 Hembra

Datos técnicos UL/CSA

Tensión Asignada	600 V
Corriente Asignada	20 A

Datos mecánicos

Material de la carcasa	Poliamida
Color de la carcasa	Negro
Libre de halógenos	Sí
Resistente a UV	Sí
Antivibraciones	IK10
Grado de protección (IP)	IP65
Método de montaje	Montaje en superficie

Datos eléctricos

Tensión Asignada	400 V
Corriente Asignada	20 A
Tipo de tensión de alimentación	CA

Dimensiones

Longitud	218 mm
Anchura de montaje	84 mm
Altura de montaje	80 mm

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
99.530.0000.7	Tapón para conectores hembra SW	RST20i5/4 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
Z5.565.9853.1	Tapón para conectores hembra SW	RST20i5/4 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	