Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.250.0053.1

Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M32

Derivador PODIS CON 5G6 para instalación fija; salida por prensaestopas M32; 5 polos; valores nominales según VDE 41A; 690V; 6kV/3; valores nominales según UL 32A; 600V grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) sólido o flexible; diámetro máx. del cableado 25mm; color de la carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; dimensiones L x W x H 250 x 84 x 74 mm



Artículo Nº	75.250.0053.1
EAN	4049088461026
Unidad de embalaje	2 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

c UL us LISTED

Datos técnicos

Datos de conexión

Número de polos	5
Número de posiciones de la borna por polos	1
Tipo de terminación (cable redondo)	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión del bus de energía	conexión por tornillo
Número de salidas	1
Tipo de salida	para prensaestopas M32
Sección del conductor semirígido	1,5 mm² - 16 mm²
Sección del conductor rígido	1,5 mm² - 16 mm²

Datos técnicos UL/CSA

Tensión Asignada	600 V
Corriente Asignada	32 A
	10

Datos mecánicos

Color de la carcasa	Negro
Grado de protección (IP)	IP65
Método de montaje	Montaje en superfície

Datos eléctricos

Tensión Asignada	690 V
Corriente Asignada	41 A
Tipo de tensión de alimentación	CA

Dimensiones

Longitud	248 mm
Anchura de montaje	84 mm
Altura de montaje	74 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z5.507.1653.1	Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25	

Z5.507.1753.1	Prensaestopas M32 x 1,5 15 - 21	
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	