Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.018.0051.2

Módulo de conexión FCS 4 7 SI FK



Artículo Nº	75.018.0051.2
EAN	4015573759671
Unidad de embalaje	6 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos de conexión

Número de polos	7
Número de posiciones de la borna por polos	1
Tipo de terminación (cable redondo)	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión del bus de energía	conexión por cepo
Número de salidas	4
Tipo de salida	
Sección del conductor semirígido	1,5 mm² - 4 mm²
Sección del conductor rígido	1,5 mm² - 4 mm²

Datos técnicos UL/CSA

Tensión Asignada	600 V
Corriente Asignada	20 A
	12

Datos mecánicos

Color de la carcasa	Negro
Grado de protección (IP)	IP65
Método de montaje	Montaje en superfície

Datos eléctricos

Tensión Asignada	500 V
Corriente Asignada	20 A
Tipo de tensión de alimentación	AC/DC
Tensión nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar	250 V
Corriente nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar	20 A

Dimensiones

Longitud	160 mm
Anchura de montaje	60 mm
Altura de montaje	60 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.505.0153.1	Tuerca M20 x 1,5	
05.505.0253.1	Tuerca M25 x 1,5	
Z5.505.0653.1	Prensaestopas M 20 x 1,5 MIT ASI-EINS	
Z5.507.1353.1	Prensaestopas M20 x 1,5 7 - 13	
Z5.507.1453.1	Prensaestopas M25 x 1,5 9 - 16	
Z5.507.1553.1	Prensaestopas M25 x 1,5 13 - 18	
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	
05.560.3619.0	Grapa de montaje FCS 4 7 35-50x100	
05.560.4219.0	Grapa de montaje FCS 4 7 25-50x100	
05.569.4210.0	Grapa de montaje podis® 100	

Dibujo técnico

