Ficha técnica de producto

Artículo Nº 00.729.0504.1

Cable plano LI2X2X-FL 7G4



Artículo Nº	00.729.0504.1
EAN	4015573800540
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Aislamiento del núcleo	Copolímero/termoplástico
Carga calorífica	1,39 kWh/m
Certificación CPR	Eca
Identificación del núcleo	Dígitos
Color de la cubierta exterior	Negro
Material de la cubierta exterior	Copolímero, interconexión
Categoría del conductor	Class 5 = flexible
Libre de halógenos (según normativa EN 50267-2-3)	Sí
Conductor amarillo/verde	Sí
Radio de curvatura, estático	18 mm
Pantalla	No
Número de núcleos	7
Anchura aprox. del cable	35 mm
Altura del cable approx.	6 mm
Resistente al aceite (acorde a normativa EN 60811-2-1)	Sí
Peso del cable por km	440 kg
Temperatura mín. de instalación	-5 °C
Temperatura máxima de instalación	50 °C
Min. ambient temperature fixed installation	-30 °C
Min. ambient temperature fixed installation	90 °C

Datos técnicos

Sección nominal	4 mm²
Tensión de alimentación	600 V
Tensión nominal U0	600 V

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z5.562.7553.1	Tapa final para cable podis 7G4	
05.569.7453.0	Sujetacables FLATCABLE SCREW	

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z5.562.7553.1	Tapa final para cable podis 7G4	
75.010.0555.1	Módulo de distribución FH 2XFC7 B	
75.016.2053.1	Módulo de conexión FCS 2,5 2 SI SA SW	
75.016.3053.1	Módulo de conexión FCS 2,5 3 SI SA SW	
75.015.5153.1	Salida para cable plano FCS 4 7 SI BU SW	
75.015.5535.0	Carcasa adicional FCS 4 7 SA BU SU	
75.018.0051.2	Módulo de conexión FCS 4 7 SI FK	
99.800.4866.1	Salida para cable plano FCS 4 7 SI BU SW FM	
99.801.4866.1	Módulo de conexión FCS 4 7 SI FK FM	