
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.820.3253.0

# Conector PCB 8113 BFK / 2 TOP OB



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 25.820.3253.0 |
| EAN | 4015573536067 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Paso del conector | 5 mm |
| Tipo de conexión | conexión directa |
| Proceso de soldadura | Sin |
| Empaquetado | Carton |
| Número de polos | 2 |
| Etiquetaje | No |
| Fijación | Sin |
| Dirección de acoplamiento hacia conector | 180° |

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Sección nominal del conductor | 2,5 mm² |
| Corriente Asignada | 12 A |
| Categoría de sobretensión I | 1000 V |
| Categoría de sobretensión II | 400 V |
| Categoría de sobretensión III | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Desforrado del conductor | 11 mm |

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Mínima sección del conductor rígida | 0,14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 2,5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0,14 mm² |
| Máxima sección semirígida del conductor | 2,5 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |

**Datos técnicos UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Sección del conductor UL | 22-12 AWG |
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente field wiring | 12 A |
| Corriente facotry wiring | 12 A |
| Sección del conductor CSA | 22-16 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 12 A |

**Otros**

| | |
|---|---|
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Color | Gris |
| Altura | 15 mm |
| Longitud | 10 mm |
| Profundidad | 24,3 mm |
| Material del tornillo de fijación | Sin |
| Material del conector base | Acero |
| Material de la superficie del conector | Sn |