Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.242.0040.0

Lampada RST 120VDC 5W STD



Nr. Art.	83.242.0040.0
EAN	4049088494864
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL us LISTED

Dati tecnici

Generale

Tipo di montaggio	Parete e soffitto
Materiale della custodia	Poliammide
Colore della custodia	Nero
Tipo di circuito	Circuito continuo / circuito di stand-by
Grado di protezione	II
Attacco alimentazione energia	

Dati tecnici

Tensione nominale	120 V
Min. tensione in ingresso	19,2 V
Max. tensione in ingresso	120 V
Corrente nominale	
Potenza della lampada	5 W
Tipo di tensione	DC
Emissione luminosa	450 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	6000 K
Grado di protezione (IP)	IP65
Protezione contro l'inversione di polarità	sì
Indicazione ottica di emergenza	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta max.	50 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
Norme	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

Dimensioni

Lunghezza	153 mm
larghezza	104 mm

Altezza	75,7 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.8853.1	Coperchio per spine SW	
05.560.3419.0	Lamierino di montaggio Podis LED	
G0.500.2041.5	Lamierino di montaggio RST BOX	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.031.4556.7	Connettori BUCHSENTEIL+ZE RST16I3/2S B1 ZT4 S GN	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Verde foglia

Disegno tecnico



Qu - PEE 12/92

Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
83.242.0040.0	RST 120VDC 5W STD
83.242.1040.0	RST 120VDC 5W EMR

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material

Maßstab/Scale

	2019	Tag/ Date	Name
gezeichnet drawn		18.10.	Koetzner
geprüft checked			
Normgeprr. Stand. check			

Zeichnung Nr./ Drawing No.
T 83.242.0040.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 045671__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index | Datum/ Blatt Date/ Sheet
Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification

podis LED

83__242__0040__001K__2 CADW4033 Koetzner 2019-10-21T11:16:25 1.000