Data sheet del prodotto

Nr. Art. 00.771.0307.1

Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16



Nr. Art.	00.771.0307.1
EAN	4049088610011
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	Per quantità inferiori a 500 m, la dimensione di taglio sarà...

Generale

Isolamento conduttore	Poliolefina
Carico di infiammabilità	3,159 kWh/m
Classe di infiammabilità	B2ca s1 d1 a1
Marcatura conduttore	Colore
Colore della guaina	Nero
Materiale della guaina	Poliolefina
Categoria conduttore	Classe 5 = flessibile
Conduttore di terra	sì
Raggio di piegatura, statico	57,5 mm
Schermo	No
Numero di conduttori	5
Larghezza cavo circa	48 mm
Altezza cavo ca.	11,5 mm
Resistena a UV	sì
Temperatura min. di installazione	0 °C
Max. temperatura di installazione	60 °C
Resistenza all'impatto	IK10

Dati tecnici

Sezione nominale conduttore	16 mm²
Tensione nominale UN	1 kV
Caduta di tensione	2,67 (V/A km)²

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z6.563.7800.0	Cavo patch PODIS/GESIS	
Z7.432.8053.0	Pressacavo per cavo piatto PODIS 5G16	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z6.564.7053.1	Terminale di chiusura del cavo podis 5G16 SW	

Z7.432.8053.0	Pressacavo per cavo piatto PODIS 5G16	
75.450.2253.1	Modulo di alimentazione FCS E16 5 SASA M50L SW	
75.453.0053.1	Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA RST	Modulo die connessione per podis CON 5G16, per il collegamento a spina con RST25i5, 5-pol., colore die codifica: grigio cemento, dati prestazionali VDE, 25 A, 400 V, classe die protezione IP65, contatto di penetrazione; Torx 15, alloggiamento nero, qualsiasi posizione di montaggio, dimensioni esterne l x a x altezza: 217 x 84 x 74 mm
75.456.0053.1	Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA M32	