Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.040.1510.0

Switch industrial WIENET FS 8-PN-W

Switch industrial wieNET, 8-Port Fast Ethernet Switch con PROFINET support, Conformance Class B, 8 Puertos 10/100 Mbps RJ45, Tensión de alimentación 8,4 V # 52,8 V DC, Temperatura de funcionamiento -40 a 75 ° C



Artículo Nº	83.040.1510.0
EAN	4049088435584
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Grado de protección (IP)	IP30
Material de la carcasa	Metal
Gestionable	Sí
Ethernet	Sí
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	Sí
Gigabit Ethernet	No
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 Fast Ethernet	8
supported protocols	PROFINET
LED de diagnóstico	Energía/Estado de conexión/Datos/Velocidad de datos
10 Gigabit Ethernet	No
Número de puertos 100 Mbps SC	0
Tipo de conexión eléctrica	Conexión Push-In
Sección del conductor	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Desforrado del conductor	8 mm

Datos técnicos

Tipo de tensión	CC
Temperatura mínima de funcionamiento	-40 °C
Temperatura máx. de funcionamiento	75 °C
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	85 °C
Humedad relativa mín.	10 %
Humedad relativa máx.	95 %
Peso neto	550 g
Alimentación redundante	2 entradas de potencia

Circuito de alimentación

Tipo de tensión	CC
Tensión mínima de funcionamiento	12 V
Tensión máxima de funcionamiento	48 V
Corriente de entrada máx.	1,5 A


Dimensiones

Profundidad	84 mm
Anchura	43 mm
Altura	120 mm
Peso	550 g

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
78.999.4000.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 10 m	

Dibujo técnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

01-QU-RD-31/21

Teile-Nr. / Part No.	Typ / Type
83.040.1500.0	wienet FS-8-EI-W
83.040.1510.0	wienet FS-8-PN-W

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance
CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: First Use:
Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material
Maßstab/Scale
2018 | Tag/ Date | Name
gezeichnet drawn | 22.01. | Koetzner
Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr./ Drawing No.
T 83.040.1500.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 045711_A01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

wieland

Type
Benennung/ Title
Teilespezifikation / Component specification
IP SWITCH

ⓐ 08.07.21
Index | Datum/ Blatt Date/ Sheet
Änderung/ Revision

83_040_1500_001K_1 CADW5014 Koetzner 2021-07-08T11:33:41 1.000