Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.326.1253.0

Conector PCB 8113 B / 12 VL



Artículo Nº	25.326.1253.0
EAN	4015573184091
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

número de espacios	5 mm
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Proceso de soldadura	Sin
Empaquetado	Cartón
Número de polos	12
Etiquetaje	Sí
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia conector	90°

Datos técnicos

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Desforrado del conductor	6 mm

Datos de conexión

Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm²
Máxima sección rígida del conductor	2,5 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Desforrado del conductor	6 mm

Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	22-12 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente facotry wiring	15 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A


Otros


Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris
Altura	26 mm
Longitud	60 mm
Profundidad	12,6 mm
Material del tornillo de fijación	CuSn/Steel
Material del conector base	CuSn
Material de la superficie del conector	Sn
Par de apriete	0,5 Nm


Dibujo técnico

Gezeichnet
drawn
25.326.0653.F









Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Δ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teilenummer Part-number	Pol-zahl	G	T	Typ type	Teilenummer Part-number	Pol-zahl	G	T	Typ type
					25.326.1353.F	13	65	60	8113 B/13 VL
25.326.0253.F	2	10	5	8113 B/ 2 VL	25.326.1453.F	14	70	65	8113 B/14 VL
25.326.0353.F	3	15	10	8113 B/ 3 VL	25.326.1553.F	15	75	70	8113 B/15 VL
25.326.0453.F	4	20	15	8113 B/ 4 VL	25.326.1653.F	16	80	75	8113 B/16 VL
25.326.0553.F	5	25	20	8113 B/ 5 VL	25.326.1753.F	17	85	80	8113 B/17 VL
25.326.0653.F	6	30	25	8113 B/ 6 VL	25.326.1853.F	18	90	85	8113 B/18 VL
25.326.0753.F	7	35	30	8113 B/ 7 VL	25.326.1953.F	19	95	90	8113 B/19 VL
25.326.0853.F	8	40	35	8113 B/ 8 VL	25.326.2053.F	20	100	95	8113 B/20 VL
25.326.0953.F	9	45	40	8113 B/ 9 VL	25.326.2153.F	21	105	100	8113 B/21 VL
25.326.1053.F	10	50	45	8113 B/10 VL	25.326.2253.F	22	110	105	8113 B/22 VL
25.326.1153.F	11	55	50	8113 B/11 VL	25.326.2353.F	23	115	110	8113 B/23 VL
25.326.1253.F	12	60	55	8113 B/12 VL	25.326.2453.F	24	120	115	8113 B/24 VL

	Farbe colour	Bedruckung print
.F		
.0	grau grey	schwarz black
.1	schwarz blck	weiß white

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab 2:1 | Werkstoff und Oberfläche: | 2005 | Tag | Name

Entworfen 25.04. Schmitt J.

Geprüft - -

Norm.gepr. - -

Ersatz für: -

Zeichnung Nr. T 25.326.0253.0 01K | Index

Val. mm² Ofl. mm²

Buchstabe | Datum / Blatt | Änderung

wieland
Elektrische Verbindungen

8113 B/ ... VL

Benennung
LP_STECKKLEMME
mit Steck- und Schraubanschluß Rastermaß 5/Pitch 5
Pluggable PCB terminal rising cage clamp system

OU-PEM-08/91

2532600253001K_4 04W028 Schmitt 2005-04-26T13:05:11 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.