Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.040.0131.0

Switch industrial WIENET UMS 5G-4PoE

Switch industrial wieNET, 5-Port 10/100/1000, No Gestionado Gigabit PoE Switch, 4 PoE Puertos 4-Puertos 10/100/1000baseT(X), Protección IP30 vertical design, Tensión de alimentación 12-52 V DC



Artículo Nº	83.040.0131.0
EAN	4049088401435
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Grado de protección (IP)	IP30
Material de la carcasa	Metal
Gestionable	No
Ethernet	Sí
Power over Ethernet	Sí
Fast Ethernet	Sí
Gigabit Ethernet	Sí
10 Gigabit Ethernet	No
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 Gigabit	5
Número de puertos 100 Mbps SC	0
Tipo de conexión eléctrica	Conexión Push-In
Indicador de estado del LED	P1, P2, ALM, 4xPoE, 4x10/100M, 4xData
Sección del conductor	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Desforrado del conductor	9 mm

Datos técnicos

Tipo de tensión	CC
Temperatura mínima de funcionamiento	-40 °C
Temperatura máx. de funcionamiento	70 °C
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	85 °C
Humedad relativa mín.	5 %
Humedad relativa máx.	95 %
Peso neto	350 g
Alimentación redundante	2 entradas de potencia

Circuito de alimentación

Tipo de tensión	CC
Tensión mínima de funcionamiento	12 V
Tensión máxima de funcionamiento	52 V
Tensión de entrada PoE (802.3af)	45V - 52V
Tensión de entrada PoE+ (802.3)	51V - 52V
Corriente de entrada máx.	2,6 A
Consumo máx. de energía	< 130 W

Dimensiones

Profundidad	89,6 mm
Anchura	45,4 mm
Altura	110 mm
Peso	350 g

Dibujo técnico

