Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.040.1334.0

Interruttore IP WIENET LMS 16-W



Nr. Art.	83.040.1334.0
EAN	4049088371189
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL US LISTED

Dati tecnici

Tipo di montaggio	Guida DIN
Grado di protezione (IP)	IP30
Materiale della custodia	Metallo
Maneggevole	No
Ethernet	sì
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	sì
Gigabit Ethernet	No
Numero di porte 10/100 Mbps RJ45	16
LED diagnostici	Power/Linkstatus/Dati/Range dati
Ethernet 10 Gigabit	No
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45	0
Numero di porte 100 Mbps SC	0
Numero di porte 100 Mbps ST	0

Dati tecnici

Tipo di tensione	DC
Min. temperatura di esercizio	-40 °C
Max. temperatura di esercizio	75 °C
Alimentazione ridondante	2 alimentazioni

Circuito di alimentazione

Tipo di tensione	DC
Tensione di esercizio min.	9 V
Tensione di esercizio max.	30 V
Consumo di potenza max.	< 8 W


Dimensioni

Profondità	84 mm
larghezza	74 mm
Altezza	120 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
78.999.4000.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 10 m	

Disegno tecnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Qu - PEE 12/92

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2016	Tag/ Date	Name
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	28.09.	Koetzner
	geprüft checked		
	Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.040.1334.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 044621__01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index | Datum/ Blatt Date/ Sheet
Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification IP-SWITCH / IP SWITCH wienet LMS 16-W

83__040__1334__001K__2 CADW3072 Koetzner 2016-09-28T08:42:30 1.000