

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.040.0130.0

Interruttore IP WIENET UMS 5G



Nr. Art.	83.040.0130.0
EAN	4049088468728
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Tipo di montaggio	Guida DIN
Grado di protezione (IP)	IP30
Materiale della custodia	Metallo
Maneggevole	No
Ethernet	sì
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	sì
Gigabit Ethernet	sì
LED diagnostici	Power/Linkstatus/Dati/Range dati
Ethernet 10 Gigabit	No
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45	5
Numero di porte 100 Mbps SC	0
Tipo di connessione elettrica	Attacco push-in
Visualizzazione LED	PWR1, PWR2, Alarm, RJ45 Act/Link
Sezione cavo	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Lunghezza di spelatura	9 mm

Dati tecnici

Tipo di tensione	DC
Min. temperatura di esercizio	-40 °C
Max. temperatura di esercizio	70 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	85 °C
relative humidity min.	5 %
relative humidity max.	95 %
Peso netto	420 g
Alimentazione ridondante	2 alimentazioni

Circuito di alimentazione


Tipo di tensione	DC
Tensione di esercizio min.	9 V
Tensione di esercizio max.	30 V
Consumo di potenza max.	< 6 W

Dimensioni

Profondità	90 mm
larghezza	32 mm
Altezza	110 mm
Peso	420 g

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
78.999.4000.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 10 m	



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
		Werkstoff/ Material		2017 gezeichnet drawn 23.10. geprüft checked Normgepr. Stand. check	Tag/ Date	Name	Zeichnung Nr./ Drawing No. 83.040.0130.0 01K
Maßstab/Scale						Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Datei/ File: 045641__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:			
		 wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung/ Title Teilespezifikation / Component specification IP-SWITCH / IP SWITCH wienet UMS 5G		
Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet						
Änderung/ Revision							