

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.050.0000.0

Pannello HMI HMI-ECO-043



Nr. Art.	83.050.0000.0
EAN	4049088468735
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Dati tecnici

Temperatura di esercizio min.	-20 °C
Temperatura di esercizio max.	70 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-20 °C
relative humidity min.	10 %
relative humidity max.	90 %
Grado di protezione (IP)	IP66
Degree of protection (NEMA)	4X
Numero di interfacce HW industrial Ethernet	1
Numero di interfacce HW seriale RS232	1
Numero di interfacce HW seriale RS422	1
Numero di interfacce HW seriale RS485	3
Numero di interfacce HW USB	1
Supporta il protocollo per MODBUS	sì
Norme	EN61000-6-2, EN61000-6-4
Approvazioni	sì
cooling	Raffreddamento naturale con distanza minima di 50 mm dall'ambiente
Shock	50 G, 11 Ms, X, Y, Z Direction (EN 60068-2-27)
EMI	FCC Part 15 Class A
Real Time Clock	sì
Battery Backed RAM	sì
Vibrazione	10...55 Hz (IEC60068-2-64)
Certificazione UL	UL61010
Certificazione ROHS	sì
Ethernet Protocols	ADS for TwinCAT3, Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Ethernet IP, u.v.a.

Famiglie di PLC compatibili	Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Wago, Schneider, u.v.a.
Cicli Operativi	≥ 1000000
Power Supply Type	SELV (UL 508, UL 248)
Tipo di font	Taiwanese (traditional Chinese), Japanese (ANK, Kanji), Kyrilic, Korean, Chinese (simp. Chinese), ASCII (Europ front type)

Circuito di alimentazione

Min. tensione di alimentazione nominale DC	21,6 V
Max. tensione nominale di alimentazione con DC	26,4 V
Tipo di tensione	DC
Carico nominale DC	10 W



Dimensioni

Larghezza della parte anteriore	129 mm
Altezza della parte anteriore	103 mm
Profondità di installazione	33 mm
Dimensione larghezza cutout.	118,5 mm
Dimensione altezza cutout.	92,5 mm
Peso	230 g


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
78.999.4000.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 10 m	

Qu - PEE 12/92




Ansicht hinten / back view



Cutout Dimension



Ansicht unten / view below



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:
		Werkstoff / Material	2017 gezeichnet drawn	Tag/Date 27.11.	Name Koetzner
	Maßstab/Scale		geprüft checked		
			Normgepr. Stand. check		
			Zeichnung Nr. / Drawing No. 83.050.0000.0 01K		
		Maße in mm / Dimensions are in mm			
		Datei / File: 045611_A01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:	
		Type		Benennung / Title	
	13.02.20	 wieland www.wieland-electric.com		Teilespezifikation / Component specification	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			HMI TOUCH PANEL	
Änderung / Revision				HMI-ECO-043	