Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.399.9853.0

Conector PCB 8113 BSK /2 0,75 OB



Artículo Nº	25.399.9853.0
EAN	4015573454620
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Paso del conector	5 mm
Tipo de conexión	Conexión por desplazamiento de aislante (IDC)
Proceso de soldadura	Sin
Empaquetado	Carton
Número de polos	2
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia conector	90°

Datos técnicos

Sección nominal del conductor	0,75 mm²
Corriente Asignada	3 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos de conexión

Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm²
Máxima sección rígida del conductor	0,75 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm²
Máxima sección semirígida del conductor	0,75 mm²

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	20-18 AWG
Tensión UL	300 V

Corriente field wiring	3 A
Corriente facotry wiring	3 A
Sección del conductor CSA	20-18 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	3 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Negro
Altura	12,4 mm
Longitud	16 mm
Profundidad	20,3 mm
Material del tornillo de fijación	CuSn/Steel
Material del conector base	CuSn
Material de la superficie del conector	Sn

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
25.332.3206.0	Conector PCB macho 8113 S / 2 W OB THR	
25.332.3253.0	Conector PCB macho 8113 S / 2 W OB	
99.202.9996.0	Conector PCB macho 8113 S / 2 G OB OF	
25.330.3206.0	Conector PCB macho 8113 S / 2 G OB THR	
25.330.3253.0	Conector PCB macho 8113 S / 2 G OB	
25.394.3253.0	Conector PCB macho 8113 S / 2 S OB	
99.262.9996.0	Conector PCB macho 8113 S / 2 W OB OF	
27.336.0253.0	Conector PCB macho 8113 SEG / 2 / 4 W OB	
25.336.3253.0	Conector PCB macho 8113 S E / 2 W OB	
27.334.0253.0	Conector PCB macho 8113 SEG / 2 / 4 G OB	
25.334.3253.0	Conector PCB macho 8113 S E / 2 G OB	