
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.320.0653.0

Conector PCB 8113 B / 6



Artículo Nº	25.320.0653.0
EAN	4015573181366
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

número de espacios	5 mm
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Proceso de soldadura	Sin
Empaquetado	Cartón
Número de polos	6
Etiquetaje	Sí
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia conector	180°

Datos técnicos

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Desforrado del conductor	6 mm

Datos de conexión

Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm²
Máxima sección rígida del conductor	2,5 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Desforrado del conductor	6 mm

Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	22-12 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente facotry wiring	15 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A


Otros


Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris
Altura	15 mm
Longitud	30 mm
Profundidad	18,2 mm
Material del tornillo de fijación	Acero
Material del conector base	CuSn
Material de la superficie del conector	Sn
Par de apriete	0,5 Nm

Dibujo técnico


gezeichnete Ausführung:
10-polig
drawn version
10-poles







Ansicht "X"
view "X"



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Artikel-Nr. part-no.	Pol-Z. pole	L	l_1	l_2	Typ type
25.320.0253.F	2	10	5	-	8113 B / 2
25.320.0353.F	3	15	10	6.5	8113 B / 3
25.320.0453.F	4	20	15	11.5	8113 B / 4
25.320.0553.F	5	25	20	16.5	8113 B / 5
25.320.0653.F	6	30	25	21.5	8113 B / 6
25.320.0753.F	7	35	30	26.5	8113 B / 7
25.320.0853.F	8	40	35	31.5	8113 B / 8
25.320.0953.F	9	45	40	36.5	8113 B / 9
25.320.1053.F	10	50	45	41.5	8113 B / 10
25.320.1153.F	11	55	50	46.5	8113 B / 11
25.320.1253.F	12	60	55	51.5	8113 B / 12
25.320.1353.F	13	65	60	56.5	8113 B / 13
25.320.1453.F	14	70	65	61.5	8113 B / 14
25.320.1553.F	15	75	70	66.5	8113 B / 15
25.320.1653.F	16	80	75	71.5	8113 B / 16
25.320.1753.F	17	85	80	76.5	8113 B / 17
25.320.1853.F	18	90	85	81.5	8113 B / 18
25.320.1953.F	19	95	90	86.5	8113 B / 19
25.320.2053.F	20	100	95	91.5	8113 B / 20
25.320.2153.F	21	105	100	96.5	8113 B / 21
25.320.2253.F	22	110	105	101.5	8113 B / 22
25.320.2353.F	23	115	110	106.5	8113 B / 23
25.320.2453.F	24	120	115	111.5	8113 B / 24

	Farbe: colour:
.F	
.0	grau / grey Bedruckung: schwarz printing: black
.1	schwarz / black Bedruckung: weiß printing: white
.7	grün / green Bedruckung: schwarz printing: black

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

			Name	Tag/Date	2005
		Werkstoff/Material	Schmitt	27.07.	gezeichnet drawn
		Maßstab/Scale 2:1	-	-	geprüft checked
			-	-	Normgeprüft Stand. check

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 25.320.0253.0 01K
Index:
Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²
Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
LP_STECKKLEMME
indirekt steckbar, Schraubausführung Rastmaß 5
Pluggable PCB terminal rising cage clamp pitch 5

OU-PEM-08/91

2532002530XK_4 GAW026 Schmitt 2005-07-27T09:33:32 1.000